

SKMU M12 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 12, 2.8 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1772360000
Typ	SKMU M12 MS
GTIN (EAN)	4032248130108
Förp.	100 items

SKMU M12 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	2.8 mm	Bygghöjd (tum)	0.1102 inch
Nettovikt	1.1 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Allmänna uppgifter

Ytterdiameter	16.17 mm	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Nyckelbredd 1	15 mm
Tjocklek	2.80 mm	Kabelförskruvning	M 12
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Gänga (yttre)	M 12
Gänga (inre)	M 12 x 1,5	Gängningslängd	2.8 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		