

SKMU M50 - K GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, M 50, 8 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Art.nr. | 1772500000 |
| Typ | SKMU M50 - K GR |
| GTIN (EAN) | 4032248130245 |
| Förp. | 10 items |

SKMU M50 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|----------------|------------|
| Höjd | 8 mm | Bygghöjd (tum) | 0.315 inch |
| Nettovikt | 2.66 g | | |

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------|
| Silikon | Nej | Ytterdiameter | 69.3 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB | Temperaturområde för användning max. | 100 °C |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C | Gångstigning | 1.5 mm |
| Halogener | Nej | Nyckelbredd 1 | 60 mm |
| Tjocklek | 8.00 mm | Kabelförskruvning | M 50 |
| Grundläggande material | Polyamid 6 (PA6 - GF30) | Gänga (yttre) | M 50 |
| Gänga (inre) | M 50 | Gängningslängd | 8 mm |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |

