


RF 180 GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard. Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montagefot, RS 80, RS 90, RS 100 kiselgrå, Clipsfötter för RS 80/90/100, Bredd: 17.5 mm
Art.nr.	1773400000
Typ	RF 180 GR
GTIN (EAN)	4032248140602
Förp.	20 items

RF 180 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	26.6 mm	Byggdjup (tum)	1.0472 inch
Höjd	79.2 mm	Bygghöjd (tum)	3.1181 inch
Bredd	17.5 mm	Byggbredd (tum)	0.689 inch
Nettovikt	6.15 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -50...100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2 Isoleringsmaterial PA 66
 Yta obehandlad Grundläggande material PA 66

Allmänna data

Färgkod kiselgrå Skyddsklass IP20, IP00
 Montageskena obestyckad TS 32, TS 35 Färgtabell (jämförbar) RAL 7032
 Gjutbarhet Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002779 ETIM 9.0 EC002779
 ETIM 10.0 EC002779 ECLASS 14.0 27-19-06-05
 ECLASS 15.0 27-19-06-05