

**HDC-C-HD-S-LWL1.0POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ljusledare säkerställer en störningssäker och reaktionsfri överföring.

De nya LWL-kontakterna möjliggör nu också användning i mångpoliga kontaktdon. Deras geometri motsvarar våra beprövade HD-kontakter för anslutning till konventionella kopparledningar. På motsvarande sätt kan de monteras i HD-seriens befintliga stickkontakter. Därutöver kan de också användas i det modulära System ConCept.

Till och med anslutning av ljusledare och kopparledningar i en stickkontakt är möjlig.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Mångpoliga kontaktdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hane, Ledardiameter, max.: 1, svarvade, Kopparlegering
Art.nr.	<a href="#">1773630000</a>
Typ	HDC-C-HD-S-LWL1.0POF
GTIN (EAN)	4032248142736
Förp.	10 items

## HDC-C-HD-S-LWL1.0POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

### Mått och vikter

Diameter

3.5 mm

Nettovikt

0.75 g

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Allmänna uppgifter

Kontaktdiameter stift Ø

1.6 mm

Avisoleringslängd nominellt

19 mm

Anslutningstyp

Crimpslutning

Utförande insats

HD, HDD, HQ, MixMate

Ledardiameter, max.

1 mm<sup>2</sup>

Ledardiameter, min.

1 mm<sup>2</sup>

Yta

Silver

Stickcykler

≥ 500

Typ

Hane

Grundläggande material

Kopparlegering

Tillverkningsmetod

svarvade

Ledararea

1 - 1 mm<sup>2</sup>

Kontaktmaterial

Kopparlegering

### Klassificeringar

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0


27-44-02-04

**HDC-C-HD-S-LWL1.0POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC-C-HD-S-LWL1.0POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

### Allmänna beställningsdata

Typ	KT 8	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9002650000</a>	Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4008190020163	
Förp.	1 ST	

### ... för fiberoptisk kabel med polyeroptiska fibrer (POF)



Press- och avmantlingsverktyg för bearbetning av ljusledarkontakter till de polymera optiska fibrerna (POF)

### Allmänna beställningsdata

Typ	PS LWL/POF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9020390000</a>	Verktyg, Poleringsskiva
GTIN (EAN)	4032248300570	
Förp.	1 ST	
Typ	PB LWL/POF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9020400000</a>	Verktyg, Polerark
GTIN (EAN)	4032248300587	
Förp.	1 ST	
Typ	AM LWL/POF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9020360000</a>	Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN)	4032248300556	
Förp.	1 ST	
Typ	HTX-HDC/POF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9010950000</a>	Crimpverktyg för kontakter, 1mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248331543	
Förp.	1 ST	

**HDC-C-HD-S-LWL1.0POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tillbehör****Kontaktborttagningsverktyg**

Weidmüller erbjuder en mängd olika crimpverktyg, kontaktborttagningsverktyg och fiberoptiska verktyg.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	REMOVAL TOOL HD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1866730000</a>	Verktyg, Kontaktlösgöringsverktyg
GTIN (EAN)	4032248437054	
Förp.	1 ST	