

HDC-C-HD-B-LWL1.0POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ljusledare säkerställer en störningssäker och reaktionsfri överföring.

De nya LWL-kontakterna möjliggör nu också användning i mångpoliga kontaktdon. Deras geometri motsvarar våra beprövade HD-kontakter för anslutning till konventionella kopparledningar. På motsvarande sätt kan de monteras i HD-seriens befintliga stickkontakter. Därutöver kan de också användas i det modulära System ConCept.

Till och med anslutning av ljusledare och kopparledningar i en stickkontakt är möjlig.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mångpoliga kontaktdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, Ledardiameter, max.: 1, svarvade, Kopparlegering
Art.nr.	1773640000
Typ	HDC-C-HD-B-LWL1.0POF
GTIN (EAN)	4032248142743
Förp.	10 items

HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Diameter	3.5 mm	Nettovikt	0.9 g
----------	--------	-----------	-------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Allmänna uppgifter

Kontaktdiameter stift Ø	1.6 mm	Avisoleringslängd nominellt	14 mm
Anslutningstyp	Crimpanslutning	Utförande insats	HD, HDD, HQ, MixMate
Ledardiameter, max.	1 mm ²	Ledardiameter, min.	1 mm ²
Yta	Silver	Stickcykler	≥ 500
Typ	Hylsa	Grundläggande material	Kopparlegering
Tillverkningsmetod	svarvade	Ledararea	1 - 1 mm ²
Kontaktmaterial	Kopparlegering		

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Allmänna beställningsdata

Typ	KT 8	Utförande
Art.nr.	9002650000	Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4008190020163	
Förp.	1 ST	

... för fiberoptisk kabel med polyeroptiska fibrer (POF)



Press- och avmantlingsverktyg för bearbetning av ljusledarkontakter till de polymera optiska fibrerna (POF)

Allmänna beställningsdata

Typ	PS LWL/POF	Utförande
Art.nr.	9020390000	Verktyg, Poleringsskiva
GTIN (EAN)	4032248300570	
Förp.	1 ST	
Typ	PB LWL/POF	Utförande
Art.nr.	9020400000	Verktyg, Polerark
GTIN (EAN)	4032248300587	
Förp.	1 ST	
Typ	AM LWL/POF	Utförande
Art.nr.	9020360000	Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN)	4032248300556	
Förp.	1 ST	
Typ	HTX-HDC/POF	Utförande
Art.nr.	9010950000	Crimpverktyg för kontakter, 1mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248331543	
Förp.	1 ST	

HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Kontaktborttagningsverktyg

Weidmüller erbjuder en mängd olika crimpverktyg, kontaktborttagningsverktyg och fiberoptiska verktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	REMOVAL TOOL HD	Utförande
Art.nr.	1866730000	Verktyg, Kontaktlösgöringsverktyg
GTIN (EAN)	4032248437054	
Förp.	1 ST	