

HDC-C-HD-B-LWL1.0POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ljusledare säkerställer en störningssäker och reaktionsfri överföring.

De nya LWL-kontakterna möjliggör nu också användning i mångpoliga kontaktdon. Deras geometri motsvarar våra beprövade HD-kontakter för anslutning till konventionella kopparledningar. På motsvarande sätt kan de monteras i HD-seriens befintliga stickkontakter. Därutöver kan de också användas i det modulära System ConCept.

Till och med anslutning av ljusledare och kopparledningar i en stickkontakt är möjlig.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mångpoliga kontaktdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, Ledardiameter, max.: 1, svarvade, Kopparlegering
Art.nr.	1773640000
Typ	HDC-C-HD-B-LWL1.0POF
GTIN (EAN)	4032248142743
Förp.	10 items

HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Diameter

3.5 mm

Nettovikt

0.9 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Allmänna uppgifter

Kontaktdiameter stift Ø

1.6 mm

Avisoleringslängd nominellt

14 mm

Anslutningstyp

Crimpanslutning

Utförande insats

HD, HDD, HQ, MixMate

Ledardiameter, max.

1 mm²

Ledardiameter, min.

1 mm²

Yta

Silver

Stickcykler

≥ 500

Typ

Hylsa

Grundläggande material

Kopparlegering

Tillverkningsmetod

svarvade

Ledararea

1 - 1 mm²

Kontaktmaterial

Kopparlegering

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0


27-44-02-04

HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Allmänna beställningsdata

Typ	KT 8	Utförande
Art.nr.	9002650000	Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4008190020163	
Förp.	1 ST	

... för fiberoptisk kabel med polyeroptiska fibrer (POF)



Press- och avmantlingsverktyg för bearbetning av ljusledarkontakter till de polymera optiska fibrerna (POF)

Allmänna beställningsdata

Typ	PS LWL/POF	Utförande
Art.nr.	9020390000	Verktyg, Poleringsskiva
GTIN (EAN)	4032248300570	
Förp.	1 ST	
Typ	PB LWL/POF	Utförande
Art.nr.	9020400000	Verktyg, Polerark
GTIN (EAN)	4032248300587	
Förp.	1 ST	
Typ	AM LWL/POF	Utförande
Art.nr.	9020360000	Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN)	4032248300556	
Förp.	1 ST	
Typ	HTX-HDC/POF	Utförande
Art.nr.	9010950000	Crimpverktyg för kontakter, 1mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248331543	
Förp.	1 ST	

HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Kontaktborttagningsverktyg**

Weidmüller erbjuder en mängd olika crimpverktyg, kontaktborttagningsverktyg och fiberoptiska verktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	REMOVAL TOOL HD	Utförande
Art.nr.	1866730000	Verktyg, Kontaktlösgöringsverktyg
GTIN (EAN)	4032248437054	
Förp.	1 ST	