

WSM TOOL MANUELL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 210 x 220 mm, Silver
Art.nr.	1774480000
Typ	WSM TOOL MANUELL
GTIN (EAN)	4032248149278
Förp.	1 items

WSM TOOL MANUELL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Djup	20 mm	Byggdjup (tum)	0.7874 inch
Höjd	210 mm	Bygghöjd (tum)	8.2677 inch
Bredd	220 mm	Byggbredd (tum)	8.6614 inch
Nettovikt	472 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Installationsmaterial

Max. buntbandsbredd	4.6 mm	Utförande	Metallbuntband
---------------------	--------	-----------	----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Ritningar

