

WSMH 288MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Abbildung liknande

WSM är ett komplett märkningssystem för kablar, ledningar, rör och komponenter – det erbjuder permanent märkning i miljöer där ingen annan märkning kan klara detta. Detta sortiment består av märkningsplåtar, hållare och rostfria buntband – finns individuellt eller komplett i WSM Set and Service Box.

Fördelar:

- Kraftig prägningstext för optimal läsbarhet
- Tål värme, kyla, korrosion, syror, kemikalier eld etc.
- En- eller flerteckensmärkning, även kombinerbar
- Snabbt montage
- Idealisk utomhus
- Enkel montering med buntband

Allmänna beställningsdata

Utförande	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 14 - 79 mm, 288 x 11 mm, Silver
Art.nr.	1774490000
Typ	WSMH 288MM
GTIN (EAN)	4032248149285
Förp.	50 items

WSMH 288MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.3 mm	Byggdjup (tum)	0.0118 inch
Höjd	288 mm	Bygghöjd (tum)	11.3386 inch
Bredd	11 mm	Byggbredd (tum)	0.4331 inch
Nettovikt	9.38 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning 250 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Typ av märkning	neutral
Bredd	11 mm
Temperaturområde för användning max.	250 °C
Färgkod	Silver
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404
Skrivna tecken	utan
Antal tecken	46
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform Komponentdel
Antal märkningar per kombination	1 Component part = Conductor and cable markers
Temperaturområde för användning	250 °C
Antal per rulle	50

Ledar- och kabelmärkning

Ledardiameter, max.	500 mm ²	Ledardiameter, min.	16 mm ²
Ledarytterdiameter, max.	79 mm	Ledarytterdiameter, min.	14 mm
Ledarytterdiameter	14 - 79 mm	Ledararea	16 - 500 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		