

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, M 20, 7 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Art.nr.	1776910000
Typ	VP M20 K54
GTIN (EAN)	403224815635 1
Förp.	100 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	3.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.1378 inch
Längd	6.5 mm	Bygglängd (tum)	0.2559 inch
Diameter	20 mm	Väggdjocklek, min.	0.5 mm
Väggdjocklek, max.	6 mm	Nettovikt	2.1 g

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Huvuddiameter	24.00 mm	Skyddsklass med GWDR	IP65
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gångstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Skyddsklass	IP54
Kabelförskruvning	Metrisk	Grundläggande material	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Tätningring diameter	20.00 mm	Gänga (yttre)	M 20
Gängningslängd	7 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Ritningar



VP M20 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plastlåsmuttrar, grå

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M20 - K GR	Utförande
Art.nr.	1772460000	SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, M 20, 6 mm,
GTIN (EAN)	4032248130207	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Förp.	100 ST	

Plantätning i neopren - GWDR NP

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M20-NP	Utförande
Art.nr.	1736240000	GWDR NP (plantätning - neopren), Tätningsring, M 20, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956035	
Förp.	50 ST	

Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M20-PO	Utförande
Art.nr.	1777940000	GWDR PO (plantätning - polyetylen), Tätningsring, M 20, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158201	
Förp.	100 ST	