

**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, M 40, 13 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Art.nr.	<a href="#">1776950000</a>
Typ	VP M40 K54
GTIN (EAN)	4032248156399
Förp.	25 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Höjd	5 mm	Bygghöjd (tum)	0.1968 inch
Längd	7 mm	Bygglängd (tum)	0.2756 inch
Diameter	40 mm	Väggdjocklek, min.	0.5 mm
Väggdjocklek, max.	12 mm	Nettovikt	10.16 g

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
-----------------	-----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt


RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Huvuddiameter	46.00 mm	Skyddsklass med GWDR	IP65
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gångstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Skyddsklass	IP54
Kabelförskruvning	Metrisk	Grundläggande material	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Tätningring diameter	40.00 mm	Gänga (yttre)	M 40
Gängningslängd	13 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		



## VP M40 K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Plastlåsmuttrar, grå

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M40 - K GR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1772490000</a>	SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, M 40, 7 mm,
GTIN (EAN)	4032248130238	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Förp.	50 ST	

## Plantätning i neopren - GWDR NP

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M40-NP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1736270000</a>	GWDR NP (plantätning - neopren), Tätningsring, M 40, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956066	
Förp.	20 ST	

## Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M40-PO	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1777970000</a>	GWDR PO (plantätning - polyetylen), Tätningsring, M 40, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158232	
Förp.	50 ST	