


Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, M 50, 14 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Art.nr.	1776960000
Typ	VP M50 K54
GTIN (EAN)	4032248156405
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	5 mm	Bygghöjd (tum)	0.1968 inch
Längd	8.5 mm	Bygglängd (tum)	0.3346 inch
Diameter	50 mm	Vägg tjocklek, min.	0.5 mm
Vägg tjocklek, max.	13 mm	Nettovikt	13.2 g

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt


RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Huvuddiameter	56.00 mm	Skyddsklass med GWDR	IP65
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gångstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Skyddsklass	IP54
Kabelförskruvning	Metrisk	Grundläggande material	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Tätningring diameter	50.00 mm	Gänga (yttre)	M 50
Gängningslängd	14 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		



VP M50 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plastlåsmuttrar, grå

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M50 - K GR	Utförande
Art.nr.	1772500000	SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, M 50, 8 mm,
GTIN (EAN)	4032248130245	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Förp.	10 ST	

Plantätning i neopren - GWDR NP

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M50-NP	Utförande
Art.nr.	1736280000	GWDR NP (plantätning - neopren), Tätningring, M 50, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956073	
Förp.	20 ST	

Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M50-PO	Utförande
Art.nr.	1777980000	GWDR PO (plantätning - polyetylen), Tätningring, M 50, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158249	
Förp.	50 ST	