

**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, M 63, 15 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Art.nr.	<a href="#">1776970000</a>
Typ	VP M63 K54
GTIN (EAN)	4032248156412
Förp.	5 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Höjd	5 mm	Bygghöjd (tum)	0.1968 inch
Längd	8.5 mm	Bygglängd (tum)	0.3346 inch
Diameter	63 mm	Väggjocklek, min.	0.5 mm
Väggjocklek, max.	14 mm	Nettovikt	2.28 g

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
-----------------	-----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Huvuddiameter	69.50 mm	Skyddsklass med GWDR	IP65
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gångstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Skyddsklass	IP54
Kabelförskruvning	Metrisk	Grundläggande material	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Tätningring diameter	63.00 mm	Gänga (yttre)	M 63
Gängningslängd	15 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Ritningar**



## VP M63 K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Plastlåsmuttrar, grå

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



#### Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M63 - K GR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1772510000</a>	SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, M 63, 8 mm,
GTIN (EAN)	4032248130252	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Förp.	10 ST	

### Plantätning i neopren - GWDR NP

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



#### Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M63-NP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1736290000</a>	GWDR NP (plantätning - neopren), Tätningsring, M 63, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956080	
Förp.	10 ST	

### Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



#### Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M63-PO	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1777990000</a>	GWDR PO (plantätning - polyetylen), Tätningsring, M 63, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158256	
Förp.	50 ST	