

**SKMU EMV M12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	SKMU MS EMV (kontramutter i mässing – EMC), Kontramutter, M 12, 3.6 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">1777610000</a>
Typ	SKMU EMV M12
GTIN (EAN)	4032248157884
Förp.	100 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Höjd	4.7 mm	Bygghöjd (tum)	0.185 inch
Nettovikt	1.41 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

## Allmänna uppgifter

Ytterdiameter	16.17 mm	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Nyckelbredd 1	15 mm
Kabelförskruvning	M 12	Grundläggande material	Mässing, förnicklad
Gänga (yttre)	M 12	Gänga (inre)	M 12 x 1,5
Gängningslängd	3.6 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Ritningar**

