

SKMU EMV M20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SKMU MS EMV (kontramutter i mässing – EMC), Kontramutter, M 20, 3.6 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1777630000
Typ	SKMU EMV M20
GTIN (EAN)	4032248157907
Förp.	100 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	4.7 mm	Bygghöjd (tum)	0.185 inch
Nettovikt	5.8 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Allmänna uppgifter

Ytterdiameter	26.56 mm	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Nyckelbredd 1	24 mm
Kabelförskruvning	M 20	Grundläggande material	Mässing, förnicklad
Gänga (yttre)	M 20	Gänga (inre)	M 20
Gängningslängd	3.6 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Ritningar

