

**SKMU EMV M32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	SKMU MS EMV (kontramutter i mässing – EMC), Kontramutter, M 32, 4.1 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">1777650000</a>
Typ	SKMU EMV M32
GTIN (EAN)	4032248157921
Förp.	50 items

## Tekniska data

www.weidmueller.com

### Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

### Mått och vikter

Höjd	5.7 mm	Bygghöjd (tum)	0.2244 inch
Nettovikt	5.38 g		

### Temperaturer

Drifttemperatur

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

### Allmänna uppgifter

Ytterdiameter	41.58 mm	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Nyckelbredd 1	36 mm
Kabelförskruvning	M 32	Grundläggande material	Mässing, förnicklad
Gänga (yttre)	M 32	Gänga (inre)	M 32
Gängningslängd	4.1 mm		

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Ritningar**

