

SKMU EMV M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SKMU MS EMV (kontramutter i mässing – EMC), Kontramutter, M 50, 4.6 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1777670000
Typ	SKMU EMV M50
GTIN (EAN)	4032248157945
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	6.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.2559 inch
Nettovikt	54.3 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Allmänna uppgifter

Ytterdiameter	62.37 mm	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Nyckelbredd 1	60 mm
Kabelförskruvning	M 50	Grundläggande material	Mässing, förnicklad
Gänga (yttre)	M 50	Gänga (inre)	M 50
Gängningslängd	4.6 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

