

SKMU EMV M63**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SKMU MS EMV (kontramutter i mässing – EMC), Kontramutter, M 63, 6.6 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1777680000
Typ	SKMU EMV M63
GTIN (EAN)	4032248157952
Förp.	10 items

SKMU EMV M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0.2362 inch
Nettovikt	51.04 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	
-----------------	--

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Allmänna uppgifter

Ytterdiameter	80.85 mm	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Nyckelbredd 1	70 mm
Kabelförskruvning	M 63	Grundläggande material	Mässing, förnicklad
Gänga (yttre)	M 63	Gänga (inre)	M 63
Gängningslängd	6.6 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

