

VP M12-MS65**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VPMS (blindpropp i mässing), Låspropp, stängd, M 12, 5 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1777720000
Typ	VP M12-MS65
GTIN (EAN)	4032248157990
Förp.	100 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	7.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.2953 inch
Längd	7.5 mm	Bygglängd (tum)	0.2953 inch
Diameter	14 mm	Vägg tjocklek, min.	0.5 mm
Vägg tjocklek, max.	4 mm	Nettovikt	3.27 g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C... 100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Allmänna uppgifter

Huvuddiameter	14.00 mm	O-Ring	NBR
Silikon	Nej	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gångstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Skyddsklass	IP68 - 5 bar (30 min.)
Kabelförskruvning	Metrisk	Grundläggande material	Mässing, förnicklad
Tätningring diameter	12.00 mm	Tätning	NBR
Gänga (yttre)	M 12	Gängningslängd	5 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

