

**VP M32-MS65****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	VPMS (blindpropp i mässing), Låspropp, stängd, M 32, 8 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">1777760000</a>
Typ	VP M32-MS65
GTIN (EAN)	4032248158034
Förp.	50 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0.4724 inch
Längd	12 mm	Bygglängd (tum)	0.4724 inch
Diameter	35 mm	Vägg tjocklek, min.	0.5 mm
Vägg tjocklek, max.	7 mm	Nettovikt	24.3 g

## Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C... 100 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

## Allmänna uppgifter

Huvuddiameter	35.00 mm	O-Ring	NBR
Silikon	Nej	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gångstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Skyddsklass	IP68 - 5 bar (30 min.)
Kabelförskruvning	Metrisk	Grundläggande material	Mässing, förnicklad
Tätningring diameter	32.00 mm	Tätning	NBR
Gänga (yttre)	M 32	Gängningslängd	8 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Ritningar**

