

VP M63-MS65**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VPMS (blindpropp i mässing), Låspropp, stängd, M 63, 10 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1777790000
Typ	VP M63-MS65
GTIN (EAN)	4032248158065
Förp.	10 items

VP M63-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	16 mm	Bygghöjd (tum)	0.6299 inch
Längd	16 mm	Bygglängd (tum)	0.6299 inch
Diameter	67 mm	Vägg tjocklek, min.	0.5 mm
Vägg tjocklek, max.	9 mm	Nettovikt	99.97 g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C... 100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Allmänna uppgifter

Huvuddiameter	67.00 mm	O-Ring	NBR
Silikon	Nej	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gångstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Skyddsklass	IP68 - 5 bar (30 min.)
Kabelförskruvning	Metrisk	Grundläggande material	Mässing, förnicklad
Tätningring diameter	63.00 mm	Tätning	NBR
Gänga (yttre)	M 63	Gängningslängd	10 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

