

**GWDR M16-PO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, M 16, Polyetylen
Art.nr.	<a href="#">1777930000</a>
Typ	GWDR M16-PO
GTIN (EAN)	4032248158195
Förp.	50 items

## GWDR M16-PO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Höjd	2 mm	Bygghöjd (tum)	0.0787 inch
Nettovikt	0.26 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur -30 °C...90 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Silikon	Ja	Antal ledare	1
Ytterdiameter	20 mm	Temperaturområde för användning max.	90 °C
Temperaturområde för användning min.	-30 °C	Gångstigning	1.5 mm
Tjocklek	2.00 mm	Kabelförskruvning	M 16
Grundläggande material	Polyetylen	Tätningring diameter	20.00 mm
Tätning	PE-HD	Gänga (yttre)	M 16
Gänga (inre)	M 16	Innerdiameter D2	16.00 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

