

GWDR M25-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsskiva, M 25, Polyetylen
Art.nr.	1777950000
Typ	GWDR M25-PO
GTIN (EAN)	4032248158218
Förp.	50 items

GWDR M25-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	2 mm	Bygghöjd (tum)	0.0787 inch
Nettovikt	0.32 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -30 °C...90 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Silikon	Ja	Antal ledare	1
Ytterdiameter	29 mm	Temperaturområde för användning max.	90 °C
Temperaturområde för användning min.	-30 °C	Gångstigning	1.5 mm
Tjocklek	2.00 mm	Kabelförskruvning	M 25
Grundläggande material	Polyetylen	Tätningring diameter	29.00 mm
Tätning	PE-HD	Gänga (yttre)	M 25
Gänga (inre)	M 25	Innerdiameter D2	25.00 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

