

VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VG MS ZE (standard dragavlastning för kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1778460000
Typ	VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5
GTIN (EAN)	4032248161478
Förp.	50 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	VG M20 - MS 68

Skapandedatum 26.02.2026 06:48:09 MEZ

Katalogversion / Ritningar

VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	28 mm	Bygghöjd (tum)	1.1024 inch
Längd	34 mm	Bygglängd (tum)	1.3386 inch
Nettovikt	43.01 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	12.5 mm	Kabeldiameter utsidan min.	6.5 mm
Skyddsklass med GWDR	IP65	Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-20 °C	Gångstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Anslutningsområde, dragavlastning, max.	14 mm
Anslutningsområde, dragavlastning, min.	8.5 mm	Nyckelbredd 1	24 mm
Nyckelbredd 2	22 mm	Nyckelbredd	22 mm
Skyddsklass	IP54	Kabelförskruvning	Metrisk, M 20
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Tätningssats	NBR
Tätning	NBR	Gänga (yttre)	M 20
Gängningslängd	6 mm	Vridmoment kupolmutter, max.	8.00 Nm
Vridmoment muffar, max.	12.00 Nm	Vridmoment muffar, min.	12.00 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	8.00 Nm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M20 MS	Utförande
Art.nr.	1737000000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 20, 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190956479	Mässing, förnicklad
Förp.	100 ST	

Mässingslåsmuttrar, obehandlade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M20 MS SC	Utförande
Art.nr.	0930640002	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 20, 4 mm,
GTIN (EAN)	4032248849826	Mässing
Förp.	50 ST	

Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M20-NP	Utförande
Art.nr.	1736240000	GWDR NP (plantätning - neopren), Tätningsring, M 20, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956035	
Förp.	50 ST	

VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M20-PO	Utförande
Art.nr.	1777940000	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, M 20, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158201	
Förp.	100 ST	

Vulkaniserad fibertätning - KSWF

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	KSWF M20	Utförande
Art.nr.	0899750000	KSWF (plantätning – vulkaniserad fiber), Tätningsring, M 20,
GTIN (EAN)	4032248850174	Vulkanfiber
Förp.	25 ST	

Plantätning i nylon - KSWN

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	KSWN M20	Utförande
Art.nr.	0930730002	KSWN (plantätning – nylon), Tätningsring, M 20, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248849802	
Förp.	25 ST	