

VGM25-MS54 ZE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VG MS ZE (standard dragavlastning för kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1778480000
Typ	VGM25-MS54 ZE
GTIN (EAN)	4032248161492
Förp.	25 items

VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	31 mm	Bygghöjd (tum)	1.2205 inch
Längd	38 mm	Bygglängd (tum)	1.4961 inch
Nettovikt	93.9 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -20 °C...80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	19 mm	Kabeldiameter utsidan min.	9 mm
Skyddsklass med GWDR	IP65	Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-20 °C	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Anslutningsområde, dragavlastning, max.	21 mm
Anslutningsområde, dragavlastning, min.	12 mm	Nyckelbredd 1	34 mm
Nyckelbredd 2	30 mm	Nyckelbredd	30 mm
Skyddsklass	IP54	Kabelförskruvning	Metrisk, M 25
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Tätningssats	NBR
Tätning	NBR	Gänga (yttre)	M 25
Gängningslängd	7 mm	Vridmoment kupolmutter, max.	8.00 Nm
Vridmoment muffar, max.	12.00 Nm	Vridmoment muffar, min.	12.00 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	8.00 Nm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M25 MS	Utförande
Art.nr.	1737010000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 25, 3,5 mm,
GTIN (EAN)	4008190956486	Mässing, förnicklad
Förp.	100 ST	

Mässingslåsmuttrar, obehandlade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M25 MS SC	Utförande
Art.nr.	0930640003	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 25, 4 mm,
GTIN (EAN)	4032248976072	Mässing
Förp.	25 ST	

Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M25-NP	Utförande
Art.nr.	1736250000	GWDR NP (plantätning - neopren), Tätningsring, M 25, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956042	
Förp.	100 ST	

VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M25-PO	Utförande
Art.nr.	1777950000	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, M 25, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158218	
Förp.	50 ST	

Vulkaniserad fibertätning - KSWF

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	KSWF M25	Utförande
Art.nr.	0899770000	KSWF (plantätning – vulkaniserad fiber), Tätningsring, M 25, Vulkanfiber
GTIN (EAN)	4032248850167	
Förp.	25 ST	

Plantätning i nylon - KSWN

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	KSWN M25	Utförande
Art.nr.	1076640000	KSWN (plantätning – nylon), Tätningsring, M 25, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248838684	
Förp.	25 ST	