

**VGM32-MS54 ZE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

**Allmänna beställningsdata**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Utförande          | VG MS ZE (standard dragavlastning för kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 32, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, Mässing, förnicklad |
| Art.nr.            | <a href="#">1778490000</a>   |
| Typ                | VGM32-MS54 ZE  |
| GTIN (EAN)         | 4032248161508  |
| Förp.              | 25 items   |
| Leveransstatus     | Avanmäld   |
| Sista orderdatum   | 2024-08-31T00:00:00+02:00  |
| Alternativ produkt | <a href="#">VG M32-1/MS68</a>  |

## VGM32-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |          |                 |             |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Bredd     | 36 mm    | Byggbredd (tum) | 1.4173 inch |
| Längd     | 42 mm    | Bygglängd (tum) | 1.6535 inch |
| Nettovikt | 140.24 g |                 |             |

## Temperaturer

Drifttemperatur -20 °C...80 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

## Allmänna uppgifter

|   |                     |   |               |
|---|---------------------|---|---------------|
| Kabeldiameter utsidan max.              | 27 mm               | Kabeldiameter utsidan min.              | 17 mm         |
| Skyddsklass med GWDR                    | IP65                | Temperaturområde för användning max.    | 80 °C         |
| Temperaturområde för användning min.    | -20 °C              | Gängstigning                            | 1.5 mm        |
| Halogener                               | Nej                 | Anslutningsområde, dragavlastning, max. | 30 mm         |
| Anslutningsområde, dragavlastning, min. | 19 mm               | Nyckelbredd 1                           | 42 mm         |
| Nyckelbredd 2                           | 40 mm               | Nyckelbredd                             | 39 mm         |
| Skyddsklass                             | IP54                | Kabelförskruvning                       | Metrisk, M 32 |
| Grundläggande material                  | Mässing, förnicklad | Tätningssats                            | NBR           |
| Tätning                                 | NBR                 | Gänga (yttre)                           | M 32          |
| Gängningslängd                          | 8 mm                | Vridmoment kupolmutter, max.            | 12.00 Nm      |
| Vridmoment muffar, max.                 | 18.00 Nm            | Vridmoment muffar, min.                 | 18.00 Nm      |
| Vridmoment kupolmutter, min.            | 12.00 Nm            |   |               |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |

## VGM32-MS54 ZE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SKMU M32 MS                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1737020000</a> | SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 32, 4 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190956493              | Mässing, förnicklad   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |

## Mässingslåsmuttrar, obehandlade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SKMU M32 MS SC             | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">0930640004</a> | SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 32, 4 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248976089              | Mässing   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |

## Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | GWDR M32-NP                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1736260000</a> | GWDR NP (plantätning - neopren), Tätningsring, M 32, Neopren |
| GTIN (EAN) | 4008190956059              |  |
| Förp.      | 50 ST                      |  |

## VGM32-MS54 ZE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | GWDR M32-PO                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1777960000</a> | GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, M 32, Polyetylen |
| GTIN (EAN) | 4032248158225              |  |
| Förp.      | 50 ST                      |  |

## Vulkaniserad fibertätning - KSWF

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | KSWF M32                   | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1076690000</a> | KSWF (plantätning – vulkaniserad fiber), Tätningsring, M 32, Vulkanfiber |
| GTIN (EAN) | 4032248838622              |  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |

## Plantätning i nylon - KSWN

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | KSWN M32                   | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1076650000</a> | KSWN (plantätning – nylon), Tätningsring, M 32, Nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248838691              |   |
| Förp.      | 25 ST                      |   |