

**VGM40-MS54 ZE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	VG MS ZE (standard dragavlastning för kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 40, 8 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">1778500000</a>
Typ	VGM40-MS54 ZE
GTIN (EAN)	4032248161515
Förp.	10 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	<a href="#">VG M40-1/MS68</a>

## VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Höjd	41 mm	Bygghöjd (tum)	1.6142 inch
Längd	49 mm	Bygglängd (tum)	1.9291 inch
Nettovikt	275.8 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur -20 °C...80 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	33 mm	Kabeldiameter utsidan min.	23 mm
Skyddsklass med GWDR	IP65	Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-20 °C	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Anslutningsområde, dragavlastning, max.	37 mm
Anslutningsområde, dragavlastning, min.	25 mm	Nyckelbredd 1	52 mm
Nyckelbredd 2	50 mm	Nyckelbredd	43 mm
Skyddsklass	IP54	Kabelförskruvning	Metrisk, M 40
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Tätning	NBR
Tätning	NBR	Gänga (yttre)	M 40
Gängningslängd	8 mm	Vridmoment kupolmutter, max.	12.00 Nm
Vridmoment muffar, max.	18.00 Nm	Vridmoment muffar, min.	18.00 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	12.00 Nm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## VGM40-MS54 ZE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M40 MS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1737030000</a>	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 40, 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190956509	Mässing, förnicklad
Förp.	50 ST	

### Mässingslåsmuttrar, obehandlade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M40 MS SC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0930640005</a>	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 40, 4.8 mm,
GTIN (EAN)	4032248976096	Mässing
Förp.	10 ST	

### Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M40-NP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1736270000</a>	GWDR NP (plantätning - neopren), Tätningsring, M 40, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956066	
Förp.	20 ST	

## VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M40-PO	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1777970000</a>	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, M 40, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158232	
Förp.	50 ST	

## Vulkaniserad fibertätning - KSWF

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	KSWF M40	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1076710000</a>	KSWF (plantätning – vulkaniserad fiber), Tätningsring, M 40, Vulkanfiber
GTIN (EAN)	4032248838639	
Förp.	25 ST	

## Plantätning i nylon - KSWN

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	KSWN M40	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0899780000</a>	KSWN (plantätning – nylon), Tätningsring, M 40, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248850150	
Förp.	25 ST	