Datablad

VGM50-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.
Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.
Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VG MS ZE (standard dragavlastning för kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 50, 9 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1778520000
Typ	VGM50-MS54 ZE
GTIN (EAN)	4032248161539
Förp.	5 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	VG M50-1/MS68

VGM50-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	43 mm	Bygghöjd (tum)	1.6929 inch
Längd	52 mm	Bygglängd (tum)	2.0472 inch
Nettovikt	356.8 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...80 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	39 mm	Kabeldiameter utsidan min.	29 mm
Skyddsklass med GWDR	IP65	Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-20 °C	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Anslutningsområde, dragavlastning, max.	43 mm
Anslutningsområde, dragavlastning, min.	31 mm	Nyckelbredd 1	62 mm
Nyckelbredd 2	57 mm	Nyckelbredd	57 mm
Skyddsklass	IP54	Kabelförskruvning	Metrisk, M 50
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Tätningsinsats	NBR
Tätning	NBR	Gänga (yttre)	M 50
Gängningslängd	9 mm	Vridmoment kupolmutter, max.	13.33 Nm
Vridmoment muffar, max.	20.00 Nm	Vridmoment muffar, min.	20.00 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	13.33 Nm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M50 MS	Utförande
Art.nr.	1737040000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 50, 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190956516	Mässing, förnicklad
Förp.	25 ST	

Mässingslåsmuttrar, obehandlade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M50 MS SC	Utförande
Art.nr.	0930640006	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 50, 5 mm,
GTIN (EAN)	4032248976102	Mässing
Förp.	5 ST	

Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M50-NP	Utförande
Art.nr.	1736280000	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, M 50, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956073	
Förp.	20 ST	

Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plantätning i polyetylen - GWDR PO



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M50-PO	Utförande
Art.nr.	1777980000	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, M 50, Polyethylen
GTIN (EAN)	4032248158249	
Förp.	50 ST	

Vulkaniserad fibertätning - KSWF



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	KSWF M50	Utförande
Art.nr.	1076720000	KSWF (plantätning – vulkaniserad fiber), Tätningsring, M 50,
GTIN (EAN)	4032248838646	Vulkanfiber
Förp.	25 ST	

Plantätning i nylon - KSWN



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	KSWN M50	Utförande
Art.nr.	0900660000	KSWN (plantätning – nylon), Tätningsring, M 50, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248850105	
Förp.	25 ST	