

**TSTW 5/M5 ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration****Allmänna beställningsdata**

Utförande	Montagefot för montageskena, Silver, Stål, M 5, Bredd: 18 mm
Art.nr.	<a href="#">1779100000</a>
Typ	TSTW 5/M5 ZN
GTIN (EAN)	4032248169894
Förp.	10 items

## Tekniska data

www.weidmueller.com

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Mått och vikter

Djup	48 mm	Byggdjup (tum)	1.8898 inch
Höjd	72 mm	Bygghöjd (tum)	2.8346 inch
Bredd	18 mm	Byggbredd (tum)	0.7087 inch
Nettovikt	33.6 g		

### Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Montageskena

Yta	förzinkad	Tjocklek	2.10 mm
Grundläggande material	Stål		

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

**Montagehållare**

Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0295900000</a>	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Förp.	50 ST	