

**ADP WF10/WF12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Avbildning liknande

Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplings-skåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Bultplintar, Täckprofil, transparent, 1000 mm
Art.nr.	<a href="#">1780940000</a>
Typ	ADP WF10/WF12
GTIN (EAN)	4032248241255
Förp.	100 M

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	6.05 mm	Byggdjup (tum)	0.2382 inch
Höjd	51.4 mm	Bygghöjd (tum)	2.0236 inch
Bredd	1000 mm	Byggbredd (tum)	39.37 inch
Nettovikt	74.25 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Materialdata

Grundläggande material	Polykarbonat	Färgkod	transparent
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

## Mått

Montagemått	7 mm
-------------	------

## Ytterligare tekniska data

rastbar	Ja
---------	----

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		