

Produktillustration



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Bultplintar, Överkoppling, Antal poler: 2
Art.nr.	1780970000
Typ	WQL 2 WF6
GTIN (EAN)	4032248219407
Förp.	5 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	4 mm	Byggdjup (tum)	0.1575 inch
Höjd	31.8 mm	Bygghöjd (tum)	1.252 inch
Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0.5906 inch
Nettovikt	14.42 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	2
-------------	---

Märkdata

Märkström	125 A
-----------	-------

Materialdata

Grundläggande material	Koppar - zink	Färgkod	grå
------------------------	---------------	---------	-----

Mått

Delning i mm (P)	17.50 mm
------------------	----------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	explosionstestat utförande	Nej
-------------	---------	----------------------------	-----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		