

## Produktillustration



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

### Allmänna beställningsdata

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Bultplintar, Överkoppling, Antal poler: 3 |
| Art.nr.    | <a href="#">1780980000</a>                |
| Typ        | WQL 3 WF6                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248241194                             |
| Förp.      | 5 items                                   |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 4 mm    | Byggdjup (tum)  | 0.1575 inch |
| Höjd      | 49.6 mm | Bygghöjd (tum)  | 1.9528 inch |
| Bredd     | 15 mm   | Byggbredd (tum) | 0.5906 inch |
| Nettovikt | 22.4 g  |                 |             |

## Temperaturer

|                 |                |                      |               |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

|             |   |                     |               |
|-------------|---|---------------------|---------------|
| Antal poler | 3 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|-------------|---|---------------------|---------------|

## Märkdata

|           |       |
|-----------|-------|
| Märkström | 125 A |
|-----------|-------|

## Materialdata

|                        |               |         |     |
|------------------------|---------------|---------|-----|
| Grundläggande material | Koppar - zink | Färgkod | grå |
|------------------------|---------------|---------|-----|

## Mått

|                  |          |
|------------------|----------|
| Delning i mm (P) | 17.80 mm |
|------------------|----------|

## Ytterligare tekniska data

|                            |         |                     |               |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt                | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej     |                     |               |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |