

BZT ZTL6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplings-skåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Z-Serie, Märkningshållare
Art.nr.	1781140000
Typ	BZT ZTL6
GTIN (EAN)	4032248170364
Förp.	20 items

BZT ZTL6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	8.9 mm	Byggdjup (tum)	0.3504 inch
Höjd	9.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.374 inch
Bredd	7.8 mm	Byggbredd (tum)	0.3071 inch
Nettovikt	0.31 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-40 °C...55 °C
Drifttemperatur	-40 °C...100 °C	Varaktig drifttemperatur, min.	-40 °C
Varaktig drifttemperatur, max.	100 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		

Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Mått

Delning i mm (P)	5.00 mm
------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	för plintar
-----------	-------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		