

WTW WF6 2300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplings-skåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdraging.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Bultplintar, Sektionsplatta, grå, 2 mm |
| Art.nr. | 1781230000 |
| Typ | WTW WF6 2300 |
| GTIN (EAN) | 4032248241125 |
| Förp. | 20 items |

WTW WF6 2300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-------------------|----------|-----------------|-------------|
| Djup | 58.45 mm | Byggdjup (tum) | 2.3012 inch |
| Höjd | 101.8 mm | Bygghöjd (tum) | 4.0079 inch |
| Bredd | 2 mm | Byggbredd (tum) | 0.0787 inch |
| Montagemått bredd | 2 mm | Nettovikt | 18.4 g |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 160 °C |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | | | |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage | Temperaturområde för användning max. | 160 °C |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--------|

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------------|---------|-----|
| Grundläggande material | Epoxidharts | Färgkod | grå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Systemparametrar

| | |
|-----------|-----------------------|
| Utförande | Änd- och mellanplatta |
|-----------|-----------------------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|---------|-----|---------------------|---------------|
| rastbar | Nej | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------|-----|---------------------|---------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |

WTW WF6 2300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Skydd mot kontakt



Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplingskåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ADP WF6/WF8 | Utförande |
| Art.nr. | 1780930000 | Bultplintar, Täckprofil, transparent, 1000 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248241248 | |
| Förp. | 1 M | |