

SM 27/27 K MC NE SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med något av märkningssystemen PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar med 22 mm eller 30 mm diameter från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | SwitchMark, Apparatmärkning, 27 x 27 mm, Silver |
| Art.nr. | 1782990000 |
| Typ | SM 27/27 K MC NE SI |
| GTIN (EAN) | 4032248180059 |
| Förp. | 60 items |

SM 27/27 K MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|-------|-----------------|-------------|
| Djup | 1 mm | Byggdjup (tum) | 0.0394 inch |
| Höjd | 27 mm | Bygghöjd (tum) | 1.063 inch |
| Bredd | 27 mm | Byggbredd (tum) | 1.063 inch |
| Nettovikt | 2 g | | |

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...60 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag | | |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent | | |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind | 0.011 kg CO2 eq. | |

Allmänna data

| | | | |
|--|---|-----------|--|
| Limma | Dubbelsidig tejp | | |
| Utförande | självhäftande | | |
| Bredd | 27 mm | | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 | | |
| Temperaturområde för användning max. | 60 °C | | |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C | | |
| Färgkod | Silver | | |
| Halogener | Nej | | |
| Grundläggande material | Polyamid 66 | | |
| Skrivna tecken | utan | | |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform | MultiCard | |
| anpassad skrivare | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 | | |
| Antal märkningar per kombination | 1 MultiCard = Device markers | | |
| Temperaturområde för användning | -40...60 °C | | |

Apparitmärkning

Halogener Nej

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

SM 27/27 K MC NE SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Kompletterande produkter**

SM är en MultiCard-märkskyt för märkning av styr- och signalenheter. Skytarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skytarna kan skapas med något av märkningssystemen PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskytarna krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar med 22 mm eller 30 mm diameter från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ETO SM 27/27 | Utförande |
| Art.nr. | 1805840000 | SwitchMark, Skyddskåpa, 27 x 27 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248273577 | |
| Förp. | 10 ST | |