Datablad

SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställdonsledningar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skyddade komponentgrupper, SAI-Aktiv, Tillbehör, Sensor/Aktuator-Stickanslutning
Art.nr.	1784760000
Typ	SAIEND CAN-M12 5P A-COD
GTIN (EAN)	4032248191840
Förp.	1 items

SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt	10 g

Temperaturer

Lagertemperatur		Drifttemperatur	-25 °C...85 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Tekniska data för kabel

Antal poler	5

Allmänna tekniska data

Anslutningsgänga	M12	Utförande	Stift, rakt
Skyddsklass	IP67, IP68	Stickcykler	≥ 100
Nedsmutsningsgrad	3		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000448	ETIM 9.0	EC000448
ETIM 10.0	EC000448	ECLASS 14.0	19-07-04-03
ECLASS 15.0	19-07-04-03		


SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Polschema



Kopplingsbild

