

HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på överdelen, hög, med lock, Storlek på kabelinföringar: M 32 |
| Art.nr. | 1786920000 |
| Typ | HDC 64D SDBO 2M32G |
| GTIN (EAN) | 4032248204168 |
| Förp. | 1 items |

HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E92202 |

Mått och vikter

| | | | |
|------------------|---------|-------------------|-------------|
| Höjd | 106 mm | Bygghöjd (tum) | 4.1732 inch |
| Bredd | 76.8 mm | Byggbredd (tum) | 3.0236 inch |
| Montagemått höjd | 45 mm | Montagemått bredd | 132 mm |
| Nettovikt | 537 g | | |

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f |

Kemikaliebeständighet

| | |
|---------------------|------------------------|
| Innehåll | Aceton |
| Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| Innehåll | Borrolja |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Diesel |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Etylalkohol |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Växellådsolja |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Hydraulolja |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Kylmedium |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Petroleumbensin |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Svett |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Bensin premium |
| Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| Innehåll | Vatten |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | UV |
| Kemisk beständighet | Instabilt |
| Innehåll | Ozon |
| Kemisk beständighet | Instabilt |

Allmänna data

| | | | |
|-----|------------|-------------|---------------------------|
| Yta | Pulverlack | Skyddsklass | IP65, i ijackat tillstånd |
|-----|------------|-------------|---------------------------|

HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------|----------|
| Hålavstånd längd A2 | 132 mm | Kabelingång | m. gänga |
| Bredd kapsling | 43 mm | Bredd C1 - sockel | 57.5 mm |
| Längd kapsling | 120 mm | Höjd kapsling B | 84 mm |
| Höjd sockel B1 | 5 mm | | |

Utförande

| | | | |
|----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| Storlek på kabelinföringar | M 32 | Överdel/Underdel/Lock | lower part |
| Övertäckning | utan lock | Antal kabelingång uppe | 0 |
| Antal kabelingång på sidan | 2 | Utförande lock | med lock |
| Utförande kapsling | Sockelkåpa | Utförande låssystem | Tvärförregling på överdelen |
| Byggform | hög | Installationsstorlek | 8 |
| Kabelingång | m. gänga | Typ | Sockelkåpa |
| Bygelutförande | Överkopplingsbygel | Tätning | NBR |
| Gänga (inre) | M 32 | Färg (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 8 | Lämplig för ModuPlug® | Ja |

Klassificeringar


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Stickproppskåpa, kabelinföring uppe



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagålgighet.


Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 24B TOBO 1PG29G | Utförande |
| Art.nr. | 1662020000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190418540 | tillstånd, Kabelingång ovasida, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | överdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 29 |
| Typ | HDC 64D TOBO 1PG21G | Utförande |
| Art.nr. | 1662080000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190418601 | tillstånd, Kabelingång ovasida, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | överdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 21 |
| Typ | HDC 64D TOBO 1PG29G | Utförande |
| Art.nr. | 1662100000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190418625 | tillstånd, Kabelingång ovasida, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | överdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 29 |
| Typ | HDC 24B TOBO 1M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1787830000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205271 | tillstånd, Kabelingång ovasida, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | överdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 32 |

Stickproppskåpa, kabelinföring på sidan



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagålgighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 24B TSBO 1PG21G | Utförande |
| Art.nr. | 1661860000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190418397 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | överdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21 |
| Typ | HDC 24B TSBO 1PG29G | Utförande |
| Art.nr. | 1661880000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190418410 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | överdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 29 |
| Typ | HDC 64D TSBO 1PG21G | Utförande |
| Art.nr. | 1661940000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190418472 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | överdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 21 |
| Typ | HDC 64D TSBO 1PG29G | Utförande |
| Art.nr. | 1661960000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190418496 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | överdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 29 |
| Typ | HDC 64D TSBO 1M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1786790000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204038 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | överdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 32 |
| Typ | HDC 64D TSBO 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1786800000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204045 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | överdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 24B TSBO 1M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1787770000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205219 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | överdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 32 |
| Typ | HDC 24B TSBO 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1787780000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205226 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | överdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25 |

Lock



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör**Allmänna beställningsdata**

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 24B DODQ 2QB | Utförande |
| Art.nr. | 1009100000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248713844 | tillstånd, Lock för kapslingsunderdel, Tvärförregling på överdelen, |
| Förp. | 1 ST | Standard, Storlek på kabelinföringar: none |