

HDC 64D SDLU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, med lock, Storlek på kabelinföringar: M 32 |
| Art.nr. | 1786940000 |
| Typ | HDC 64D SDLU 2M32G |
| GTIN (EAN) | 4032248204182 |
| Förp. | 1 items |

HDC 64D SDLU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E92202 |

Mått och vikter

| | | | |
|------------------|---------|-------------------|-------------|
| Höjd | 106 mm | Bygghöjd (tum) | 4.1732 inch |
| Bredd | 98.8 mm | Byggbredd (tum) | 3.8898 inch |
| Montagemått höjd | 45 mm | Montagemått bredd | 132 mm |
| Nettovikt | 628 g | | |

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f |

| | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Kemikaliebeständighet | Innehåll | Aceton |
| | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| | Innehåll | Borrolja |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Diesel |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Etylalkohol |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Växellådsolja |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Hydraulolja |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Kylmedium |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Petroleumbensin |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Svett |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Bensin premium |
| | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| Innehåll | Vatten | |
| Kemisk beständighet | Beständigt | |
| Innehåll | UV | |
| Kemisk beständighet | Instabilt | |
| Innehåll | Ozon | |
| Kemisk beständighet | Instabilt | |

Allmänna data

| | | | |
|-----|------------|-------------|---------------------------|
| Yta | Pulverlack | Skyddsklass | IP65, i ijackat tillstånd |
|-----|------------|-------------|---------------------------|

HDC 64D SDLU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------|----------|
| Hålavstånd längd A2 | 132 mm | Kabelingång | m. gänga |
| Bredd kapsling | 43 mm | Bredd C1 - sockel | 57.5 mm |
| Längd kapsling | 120 mm | Höjd kapsling B | 84 mm |
| Höjd sockel B1 | 5 mm | | |

Utförande

| | | | |
|----------------------------|------------|------------------------|--------------------------|
| Storlek på kabelinföringar | M 32 | Överdel/Underdel/Lock | lower part |
| Övertäckning | med lock | Antal kabelingång uppe | 0 |
| Antal kabelingång på sidan | 2 | Utförande lock | med lock |
| Utförande kapsling | Socketkåpa | Utförande låssystem | Längsbygel på underdelen |
| Byggform | hög | Installationsstorlek | 8 |
| Kabelingång | m. gänga | Typ | Socketkåpa |
| Bygelutförande | Längsbygel | Tätning | NBR |
| Gänga (inre) | M 32 | Färg (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 8 | Lämplig för ModuPlug® | Ja |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 64D SDLU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC 64D SDLU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

XXL kabelkåpa, kabelingång upptill



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 64D TOLU 1M50G | Utförande |
| Art.nr. | 1111170000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248100125 | tillstånd, Kabelingång ovasida, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 50 |

Stickproppskåpa, kabelinföring uppe



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 24B TOLU 1PG21G | Utförande |
| Art.nr. | 1662540000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190419066 | tillstånd, Kabelingång ovasida, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21 |
| Typ | HDC 24B TOLU 1PG29G | Utförande |
| Art.nr. | 1662550000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190419073 | tillstånd, Kabelingång ovasida, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 29 |
| Typ | HDC 64D TOLU 1PG21G | Utförande |
| Art.nr. | 1662610000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190419134 | tillstånd, Kabelingång ovasida, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 21 |

HDC 64D SDLU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 64D TOLU 1PG29G | Utförande |
| Art.nr. | 1662630000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190419158 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 29 |
| Typ | HDC 64D TOLU 1M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1786860000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204106 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 32 |
| Typ | HDC 64D TOLU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1786870000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204113 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 24B TOLU 1M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1787850000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205295 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 32 |
| Typ | HDC 24B TOLU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1787860000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205301 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 64D TOLU 1M40G | Utförande |
| Art.nr. | 1983470000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248687916 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 40 |

XXL kabelkåpa, kabelingång på sidan



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 64D TSLU 1M50G | Utförande |
| Art.nr. | 1111150000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248100118 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 50 |

HDC 64D SDLU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Stickproppskåpa, kabelinföring på sidan



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 24B TSLU 1PG2 1G | Utförande |
| Art.nr. | 1662390000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190418915 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21 |
| Typ | HDC 24B TSLU 1PG29G | Utförande |
| Art.nr. | 1662410000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190418939 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 29 |
| Typ | HDC 64D TSLU 1PG2 1G | Utförande |
| Art.nr. | 1662470000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190418991 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 21 |
| Typ | HDC 64D TSLU 1PG29G | Utförande |
| Art.nr. | 1662490000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190419011 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 29 |
| Typ | HDC 64D TSLU 1M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1786810000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204052 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 32 |
| Typ | HDC 24B TSLU 1M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1787790000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205233 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 32 |
| Typ | HDC 24B TSLU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1787800000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205240 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 64D TSLU 1M40G | Utförande |
| Art.nr. | 1804610000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248267538 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 40 |