

HDC 40D TSBO 1M32G


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på överdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 32 |
| Art.nr. | 1787020000 |
| Typ | HDC 40D TSBO 1M32G |
| GTIN (EAN) | 4032248204267 |
| Förp. | 1 items |

HDC 40D TSBO 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E92202 |

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 93.3 mm | Byggdjup (tum) | 3.6732 inch |
| Höjd | 76 mm | Bygghöjd (tum) | 2.9921 inch |
| Bredd | 55 mm | Byggbredd (tum) | 2.1654 inch |
| Nettovikt | 333 g | | |

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f |

Kemikaliebeständighet

| | |
|---------------------|------------------------|
| Innehåll | Aceton |
| Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| Innehåll | Borrolja |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Diesel |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Etylalkohol |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Växellådsolja |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Hydraulolja |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Kylmedium |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Petroleumbensin |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Svett |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Bensin premium |
| Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| Innehåll | Vatten |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | UV |
| Kemisk beständighet | Instabilt |
| Innehåll | Ozon |
| Kemisk beständighet | Instabilt |

Allmänna data

| | | | |
|-------------------|--------------------------|----------------|------------|
| Kapslingsmaterial | Aluminiumpressgjutgods | Yta | Pulverlack |
| Skyddsklass | IP65, i jackat tillstånd | EMC-kapslingar | Nej |

Skapandedatum 23.12.2025 09:26:47 MEZ

Katalogversion / Ritningar

HDC 40D TSBO 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

| | |
|---------------------|----------------|
| Material låselement | Rostfritt stål |
|---------------------|----------------|

Mått

| | | | |
|----------------|----------|-----------------|-------|
| Kabelingång | m. gänga | Bredd kapsling | 43 mm |
| Längd kapsling | 93.3 mm | Höjd kapsling B | 76 mm |

Utförande

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| Storlek på kabelinföringar | M 32 | Överdel/Underdel/Lock | upper part |
| Övertäckning | utan lock | Antal kabelingång uppe | 0 |
| Antal kabelingång på sidan | 1 | Utförande kapsling | Kabelingång på sidan, stickproppskåpa |
| Utförande låssystem | Tvärförregling på överdelen | Byggform | hög |
| Installationsstorlek | 6 | Kabelingång | m. gänga |
| Typ | Stickkontakt | Bygelutförande | Överkopplingsbygel |
| Tätning | ingen försegling | Gänga (inre) | M 32 |
| Färg (RAL) | RAL 7035 | BG | 6 |
| Lämplig för ModuPlug® | Ja | | |

Klassificeringar


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 40D TSBO 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC 40D TSBO 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Lock



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikäpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 16B DMDQ 4B0 | Utförande |
| Art.nr. | 1665620000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190422646 | tillstånd, Lock för kapslingsöverdel, Tvärförregling på överdelen, |
| Förp. | 1 ST | Standard, Storlek på kabelinföringar: none |

Sockelkåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikäpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 16B SDBO 2PG21G | Utförande |
| Art.nr. | 1657640000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190410698 | tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på överdelen, Standard, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: PG 21 |
| Typ | HDC 16B SDBO 2M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1788260000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205790 | tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på överdelen, Standard, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 16B SDBO 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1900080000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248520756 | tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på överdelen, Standard, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 25 |

HDC 40D TSBO 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 16B SBO 2M32G | Utförande |
| Art.nr. | 2454650000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4050118472219 | tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på överdelen, Standard, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelföringar: M 32 |

Chassikåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 16B ADBO | Utförande |
| Art.nr. | 1209200000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190871130 | tillstånd, Chassiskåpa, Tvärförregling på överdelen, Standard, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelföringar: none |