

HDC 16D SLU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, utan lock, Storlek på kabelinföringar: M 32
Art.nr.	1787510000
Typ	HDC 16D SLU 2M32G
GTIN (EAN)	4032248204854
Förp.	1 items

HDC 16D SLU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search [UL-webbplats](#)

Certifikat nr (cURus) E92202

Mått och vikter

Höjd	74 mm	Bygghöjd (tum)	2.9134 inch
Bredd	71.7 mm	Byggbredd (tum)	2.8228 inch
Montagemått höjd	45 mm	Montagemått bredd	70 mm
Nettovikt	269 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f

Kemikaliebeständighet

Innehåll	Aceton
Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
Innehåll	Borrolja
Kemisk beständighet	Beständigt
Innehåll	Diesel
Kemisk beständighet	Beständigt
Innehåll	Etylalkohol
Kemisk beständighet	Beständigt
Innehåll	Växellådsolja
Kemisk beständighet	Beständigt
Innehåll	Hydraulolja
Kemisk beständighet	Beständigt
Innehåll	Kylmedium
Kemisk beständighet	Beständigt
Innehåll	Petroleumbensin
Kemisk beständighet	Beständigt
Innehåll	Svett
Kemisk beständighet	Beständigt
Innehåll	Bensin premium
Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
Innehåll	Vatten
Kemisk beständighet	Beständigt
Innehåll	UV
Kemisk beständighet	Instabilt
Innehåll	Ozon
Kemisk beständighet	Instabilt

Allmänna data

Yta Pulverlack Skyddsklass IP65, i ijackat tillstånd

HDC 16D SLU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått

Hålavstånd längd A2	70 mm	Kabelingång	m. gänga
Bredd kapsling	43 mm	Bredd C1 - sockel	54.5 mm
Längd kapsling	60 mm	Höjd kapsling B	74 mm
Höjd sockel B1	5 mm		

Utförande

Storlek på kabelinföringar	M 32	Överdel/Underdel/Lock	lower part
Övertäckning	utan lock	Åtdragningsmoment	1.2 Nm
Antal kabelingång uppe	0	Antal kabelingång på sidan	2
Utförande lock	utan lock	Utförande kapsling	Sockelkåpa
Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen	Byggform	hög
Installationsstorlek	3	Kabelingång	m. gänga
Typ	Sockelkåpa	Bygelutförande	Längsbygel
Tätning	NBR	Gänga (inre)	M 32
Färg (RAL)	RAL 7035	BG	3
Lämplig för ModuPlug®	Ja		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 16D SLU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC 16D SLU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klängenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Stickproppskåpa, kabelingång uppe



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 06B TOLU 1PG16G	Utförande
Art.nr.	1652640000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190402716	tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 16
Typ	HDC 16D TOLU 1PG21G	Utförande
Art.nr.	1652680000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190402754	tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 21
Typ	HDC 16D TOLU 1PG29G	Utförande
Art.nr.	1652700000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190402778	tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 29
Typ	HDC 06B TOLU 1PG13G	Utförande
Art.nr.	1670500000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190431587	tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 13,5
Typ	HDC 16D TOLU 1M32G	Utförande
Art.nr.	1787490000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248204830	tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 32
Typ	HDC 16D TOLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	1787500000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248204847	tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 06B TOLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	1788110000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248205554	tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 06B TOLU 1M20G	Utförande
Art.nr.	1788120000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248205561	tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 20

HDC 16D SLU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Stickproppskåpa, kabelingång på sidan



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 06B TSLU 1PG16G	Utförande
Art.nr.	1652520000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190402594	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 16
Typ	HDC 16D TSLU 1PG21G	Utförande
Art.nr.	1652560000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190402631	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 21
Typ	HDC 16D TSLU 1PG29G	Utförande
Art.nr.	1652580000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190402655	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 29
Typ	HDC 06B TSLU 1PG13G	Utförande
Art.nr.	1670530000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190431617	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 13,5
Typ	HDC 16D TSLU 1M32G	Utförande
Art.nr.	1787470000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248204816	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 32
Typ	HDC 16D TSLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	1787480000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248204823	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 06B TSLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	1788090000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248205530	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 06B TSLU 1M20G	Utförande
Art.nr.	1788100000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248205547	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 20

Tillbehör**Lock**

HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 06B DODL 2B0	Utförande
Art.nr.	1665200000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190421908	tillstånd, Lock för kapslingsunderdel, Längsbygel på underdelen,
Förp.	1 ST	Standard, Storlek på kabelinföringar: none