

HDC 16A TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Art.nr. | 1788740000 |
| Typ | HDC 16A TSLU 1M25G |
| GTIN (EAN) | 4032248206285 |
| Förp. | 1 items |

HDC 16A TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E92202 |

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 89 mm | Byggdjup (tum) | 3.5039 inch |
| Höjd | 58 mm | Bygghöjd (tum) | 2.2835 inch |
| Bredd | 32.5 mm | Byggbredd (tum) | 1.2795 inch |
| Nettovikt | 125 g | | |

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag | |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent | |
| Kemikaliebeständighet | Innehåll | Aceton |
| | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| | Innehåll | Borrolja |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Diesel |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Etylalkohol |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Växellådsolja |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Hydraulolja |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Kylmedium |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Petroleumbensin |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Svett |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Bensin premium |
| | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| Innehåll | Vatten | |
| Kemisk beständighet | Beständigt | |
| Innehåll | UV | |
| Kemisk beständighet | Instabilt | |
| Innehåll | Ozon | |
| Kemisk beständighet | Instabilt | |

Allmänna data

| | | | |
|-----|------------|-------------|--------------------------|
| Yta | Pulverlack | Skyddsklass | IP65, i jackat tillstånd |
|-----|------------|-------------|--------------------------|

HDC 16A TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått

| | | | |
|----------------|----------|-----------------|---------|
| Kabelingång | m. gänga | Bredd kapsling | 29.5 mm |
| Längd kapsling | 79 mm | Höjd kapsling B | 58 mm |

Utförande

| | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| Storlek på kabelinföringar | M 25 | Överdel/Underdel/Lock | upper part |
| Övertäckning | utan lock | Åtdragningsmoment | 0.5 Nm |
| Antal kabelingång uppe | 0 | Antal kabelingång på sidan | 1 |
| Utförande kapsling | Kabelingång på sidan, stickproppskåpa | Utförande låssystem | Längsbygel på underdelen |
| Byggform | Standard | Installationsstorlek | 5 |
| Kabelingång | m. gänga | Typ | Stickkontakt |
| Bygelutförande | Längsbygel | Tätning | NBR |
| Gänga (inre) | M 25 | Färg (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 5 | Lämplig för ModuPlug® | Nej |

Klassificeringar


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 16A TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC 16A TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Sockelkåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 16A SLU 2PG16G | Utförande |
| Art.nr. | 1665070000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190421779 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: PG 16 |
| Typ | HDC 16A SLU 1PG21G | Utförande |
| Art.nr. | 1665090000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190421793 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: PG 21 |
| Typ | HDC 16A SLU 2M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1788760000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248206308 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 16A SLU 2M20G | Utförande |
| Art.nr. | 1788770000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248206315 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: M 20 |
| Typ | HDC 16A SLU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1902330000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248591916 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: M 25 |

HDC 16A TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Chassiskåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industriskåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 16A ALU | Utförande |
| Art.nr. | 1664920000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190421625 | tillstånd, Chassiskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: none |

Kopplingskåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industriskåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 16A KLU 1PG16G | Utförande |
| Art.nr. | 1665450000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190422158 | tillstånd, Kopplingskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek |
| Förp. | 1 ST | på kabelinföringar: PG 16 |
| Typ | HDC 16A KLU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1788800000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248206346 | tillstånd, Kopplingskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek |
| Förp. | 1 ST | på kabelinföringar: M 25 |

HDC 16A TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Lock



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 16A DODL 1LB | Utförande |
| Art.nr. | 1665900000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190422936 | tillstånd, Lock för kapslingsunderdel, Längsbygel på underdelen, |
| Förp. | 1 ST | Standard, Storlek på kabelinföringar: none |

IP68-version



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VG M25 - MS 68 | Utförande |
| Art.nr. | 1772230000 | VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, |
| GTIN (EAN) | 4032248129881 | Rak, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, |
| Förp. | 25 ST | IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad |
| Typ | VG M25 - K 68 | Utförande |
| Art.nr. | 1772310000 | VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 25, 10 |
| GTIN (EAN) | 4032248129973 | mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 |
| Förp. | 25 ST | min.), Polyamid 6 |