

WSH 26 MT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Metall
Art.nr.	1789750000
Typ	WSH 26 MT
GTIN (EAN)	4032248213603
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	134 mm	Byggdjup (tum)	5.2756 inch
Höjd	32.8 mm	Bygghöjd (tum)	1.2913 inch
Bredd	14.8 mm	Byggbredd (tum)	0.5827 inch
Nettovikt	52.5 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	85 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	1
-------------	---

Materialdata

Grundläggande material	Metall	Färgkod	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	None		

Ytterligare tekniska data

explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	skruvad
----------------------------	-----	---------------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		