



Avbildning liknande

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | ClipCard, Tillbehör, 15 x 17 mm, svart |
| Art.nr. | 1790430000 |
| Typ | CC-H 15/17 |
| GTIN (EAN) | 4032248215225 |
| Förp. | 75 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 5.5 mm | Byggdjup (tum) | 0.2165 inch |
| Höjd | 15 mm | Bygghöjd (tum) | 0.5906 inch |
| Bredd | 17 mm | Byggbredd (tum) | 0.6693 inch |
| Längd | 17 mm | Bygglängd (tum) | 0.6693 inch |
| Diameter | 0 mm | Nettovikt | 0.01 g |

Temperaturer

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -40...100 °C |
|---------------------------------|--------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag | | |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent | | |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind | 0.009 kg CO2 eq. | |

Allmänna data

| | | | |
|--|---------------------------|-----------|--|
| Utförande | Märkningshållare | | |
| Bredd | 17 mm | | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 | | |
| Temperaturområde för användning max. | 100 °C | | |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C | | |
| Färgkod | svart | | |
| Halogener | Nej | | |
| Längd | 17 mm | | |
| Grundläggande material | Polyamid 66 | | |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform | MultiCard | |
| Rekommenderade tillverkare | Maskinbyggnad | | |
| Antal märkningar per kombination | 1 MultiCard = Accessories | | |
| Temperaturområde för användning | -40...100 °C | | |

Apparitmärkning

| | | | |
|----------|------|-----------|-----|
| Diameter | 0 mm | Halogener | Nej |
|----------|------|-----------|-----|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |