


KLBUE 4-13.5 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Med vårt breda sortiment av KLBÜ skärmanslutningar kan man uppnå en flexibel och självjusterande skärmkontakt och säkerställa felfri anläggningsdrift.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klämbygel, Klämbygel för skärmanslutning, Stål
Art.nr.	1791210000
Typ	KLBUE 4-13.5 SC
GTIN (EAN)	4032248222131
Förp.	100 items

KLBUE 4-13.5 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	31.45 mm	Byggdjup (tum)	1.2382 inch
Höjd	22 mm	Bygghöjd (tum)	0.8661 inch
Bredd	20.1 mm	Byggbredd (tum)	0.7913 inch
Montagemått bredd	18.9 mm	Nettovikt	17.27 g

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.108 kg CO2 eq.	

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Montageskena obestyckad	Montageplatta
---------------------	---------------	-------------------------	---------------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Avisoleringslängd	22 mm	Anslutningstyp	Fjäderanslutning
Antal anslutningar	1	Kabeldiameter max.	13.5 mm
Kabeldiameter min.	4 mm	Anslutningsarea, flertrådig, max.	13.5 mm ²
Anslutningsarea, flertrådig, min.	4 mm ²		

Märkdata

Märkarea	10 mm ²
----------	--------------------

Materialdata

Grundläggande material	Stål	Färgkod	Silver
Brännbarhetsklass enligt UL 94	None		

Mått

Delning i mm (P)	20.00 mm
------------------	----------

Systemparametrar

Utförande	för skärmanslutning	Ändplatta krävs	Nej
Montageskena obestyckad	Montageplatta		

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	ihakningsbar	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	Skruv

KLBUE 4-13.5 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		