
Datablad

SAI-4/6/8-MHF 5P PUR 10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



M12 Fördelare finns i alla möjliga utföranden. De 4,6 eller 8 M12 kontaktplatserna är 4 eller 5 poliga. Utgångskabelanslutningen kan väljas antingen med fastmonterad kabel, med kåpa för egen anslutning eller med M23 stickanslutning. Dessutom finns ett antal special utföranden. Så finns det 1 till 1 fördelare för fritt val av anslutningar eller fördelare som är godkända för Ex Zone 1.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kåpversion, 30 V, , LED: Nej, Initiator ljusdiod: , Anslutningstyp: , 10 m
Art.nr.	1791461000
Typ	SAI-4/6/8-MHF 5P PUR 10M
GTIN (EAN)	4050118312133
Förp.	1 items

Datablad

SAI-4/6/8-MHF 5P PUR 10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	59.2 mm	Byggdjup (tum)	2.3307 inch
Höjd	32.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.2795 inch
Nettovikt	1460 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 - 80°C

Miljööverenstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Anslutningsdata

Kabelförskruvning	M 20	Fördelarutgång	Kåpversion

Allmänna tekniska data

Skyddsklass	IP68	Antal poler	5
Nedsmutsningsgrad	3	LED	Nej

Elektriska data

Märkspänning, min.	10 V	Märkspänning, max.	30 V
Max. strömbelastbarhet per spår	4 A	Summaström	10 A

Materialdata

Kapslingsmaterial	Pocan	Fördelarmaterial	Plast
Kapslingsfärg	grå, RAL 7032	Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktyta	förgylld	Kontakthållarmaterial	PBT (UL 94 V0)

Tekniska data för kabel

Antal poler	5	Mantelfärg	svart
Ytterdiameter	9.7 mm	Skärmad	Nej
Halogener	Nej	Böjradie min, rörlig	10 x kabeldiameter
Böjcykler	2 Mio	Kabeldragningsarea (utskrift/online)	16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm²
Mantelmaterial	PUR	Färkodning	vit, grön, gul, grå, rosa, röd, brun, svart, violett, Grå/ rosa, Röd/blå, vit/grön, Vit/gul, Yellow / brown, Vit/gråt, Grå/brun, blå, grön/gul
Kabellängd	10 m	Släpkedjetålighet	Ja

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002585	ETIM 9.0	EC002585
ETIM 10.0	EC002585	ECLASS 14.0	27-44-01-08
ECLASS 15.0	27-44-01-08		


SAI-4/6/8-MHF 5P PUR 10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.
Fördelar i korthet:
• Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
• För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
• Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift
För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/20 MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1609940000	ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar
GTIN (EAN)	4008190203528	
Förp.	200 ST	