Datablad

SAI-SK-M12 IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Skyddskåpor skyddar oanslutna kontaktingångar mot extern inverkan.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skyddade komponentgrupper, Skyddskåpa
Art.nr.	1794850000
Typ	SAI-SK-M12 IDC
GTIN (EAN)	4032248232222
Förp.	10 items

SAI-SK-M12 IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt	0.7 g

Miljöverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna tekniska data

Kapslingsmaterial	PA 66	Skyddsklass	IP67
Temperaturområde kapsling	-20 … +90 °C		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

SAI-SK-M12 IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Momentskruvmejsel



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeternoggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.
• Kompakt och lätt konstruktion
• Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), oönskad ändring är utesluten
• Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
• Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
• Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
• Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
• Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
• Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

Typ	DMS MANUELL 0,5-1,7	Utförande
Art.nr.	9918370000	Momentskruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248388332	
Förp.	1 ST	

... spårskruvar



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeternoggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.
• Kompakt och lätt konstruktion
• Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), oönskad ändring är utesluten
• Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
• Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
• Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
• Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
• Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
• Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

Typ	WB SI SL 1,0X5,5	Utförande
Art.nr.	2433200000	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118443660	
Förp.	1 ST	