



Vårt omfattande utbud av TM-hylsor är lämpligt för universell hantering. Från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter täcker de ett stort område med olika applikationer. Sortimentet erbjuder ett mycket bra skydd av de påskrivna insticksskytarna mot yttre påverkan. TM-hylsorna är flexibla vid montage.

- Optimalt skydd av de märkta insticksskytarna
- Stort användningsområde för ledare och kabel
- En skylttyp för alla diametrar.
- TMX 30 för montering med buntband (bredd 4,6 mm)

#### Allmänna beställningsdata

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | TM, Hylsa x 5 mm, PVC, Färgkod: transparent, Ledarytterdiameter: 2 - 4 mm |
| Art.nr.    | <a href="#">1798540000</a>  |
| Typ        | TM 202/15 V0  |
| GTIN (EAN) | 4032248243204   |
| Förp.      | 1000 items  |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 5 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.1968 inch |
| Höjd      | 15 mm  | Bygghöjd (tum)  | 0.5906 inch |
| Bredd     | 5 mm   | Byggbredd (tum) | 0.1968 inch |
| Nettovikt | 0.35 g |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Temperaturområde för användning | -40...80 °C |
|---------------------------------|-------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|                                      |             |                                      |                                    |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Typ av märkning                      | neutral     | Bredd                                | 5 mm                               |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94       | V-0         | Temperaturområde för användning max. | 80 °C                              |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C      | Färgkod                              | transparent                        |
| Grundläggande material               | PVC         | Rekommenderade tillverkare           | Transportväsende,<br>Maskinbyggnad |
| Temperaturområde för användning      | -40...80 °C |                                      |                                    |


## Ledar- och kabelmärkning

|                          |                     |                          |                           |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| Ledardiameter, max.      | 2.5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, min.      | 0.5 mm <sup>2</sup>       |
| Ledarytterdiameter, max. | 4 mm                | Ledarytterdiameter, min. | 2 mm                      |
| Ledarytterdiameter       | 2 - 4 mm            | Ledararea                | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Neutral



TM-I är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. Det finns olika skyltlängder för individuell märkning med långa teckensträngar. Enkel hantering av separering och installation tack vare projektetmärkningsfältet. Montage av hylsor i förväg och eftermontering av skyltar erbjuder utmärkt mångsidighet. Den speciella konturen för TM-I ger enkel montering och säkrar fast positionering. De är kompatibla med ett antal kommersiellt tillgängliga hylsor. Tack vare MultiCard-formatet kan skyltarna märkas snabbt och bekvämt med PrintJet CONNECT, plotter eller STI-stift.

- Enkel hantering av separering och installation tack vare projektetmärkningsfältet.
- Erkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer
- Montage av hylsor i förväg och eftermontering av skyltar erbjuder utmärkt mångsidighet
- Ej lämplig för påskrift med P-Ink eller STI-S filtstift tillsammans med CLI T hylsor. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | TM-I 15 MC NE BL           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609981693</a> | TM-I, Insats märkning, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, blå       |
| GTIN (EAN) | 4008190367831              |  |
| Förp.      | 400 ST                     |  |
| Typ        | TM-I 15 MC NE GE           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609981687</a> | TM-I, Insats märkning, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, gul       |
| GTIN (EAN) | 4008190914776              |  |
| Förp.      | 400 ST                     |  |
| Typ        | TM-I 15 MC NE GN           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609981688</a> | TM-I, Insats märkning, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, grön      |
| GTIN (EAN) | 4008190398705              |  |
| Förp.      | 400 ST                     |  |
| Typ        | TM-I 15 MC NE RT           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609981686</a> | TM-I, Insats märkning, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, röd       |
| GTIN (EAN) | 4008190367824              |  |
| Förp.      | 400 ST                     |  |
| Typ        | TM-I 15 MC NE SI           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609981697</a> | TM-I, Insats märkning, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, Silver    |
| GTIN (EAN) | 4008190137410              |  |
| Förp.      | 400 ST                     |  |
| Typ        | TM-I 15 MC NE VI           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1427870000</a> | TM-I, Insats märkning, 1.7 - 79 mm, 15 x 4 mm, violett |
| GTIN (EAN) | 4050118231847              |  |
| Förp.      | 400 ST                     |  |
| Typ        | TM-I 15 MC NE WS           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609981044</a> | TM-I, Insats märkning, 15 x 4 mm, vit                  |
| GTIN (EAN) | 4008190914783              |  |
| Förp.      | 400 ST                     |  |