

**HDC-KIT-HE 48.150 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kit är standardiserade byggsatser för att skapa ett komplett kontaktdon.

HDC-kit består i regel av stift- och hylsinsats, kabel- och chassikäpa samt kabelförskruvning.

Weidmüller erbjuder ett sortiment med gängse kontaktdonskombinationer, med M- eller PG-gänga för kabelförskruvningen.

Ledaranslutningarna är konstruerade som skruvelement. Alla skruvanslutningar är utrustade med en trådskyddsfjäder.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	RockStar® HDC - kits-Mångpoliga kontaktdon, Kit, HE, Installationsstorlek: 12, Poler: 48, Skruvanslutning, 500 V, 16 A, Aluminiumpressjutmått, M 40
Art.nr.	<a href="#">1802360000</a>
Typ	HDC-KIT-HE 48.150 M
GTIN (EAN)	4032248256815
Förp.	1 items

## HDC-KIT-HE 48.150 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 2130.68 g

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 100 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## Allmänna data

Yta	Pulverlack	Skyddsklass	IP65
Serie	HE		

## Utförande

Storlek på kabelinföringar	M 40	Antal kabelgång uppe	0
Antal kabelgång på sidan	1	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen	Installationsstorlek	12
Tätning	NBR	Färg (RAL)	RAL 7035
BG	12		

## Allmänna uppgifter

Antal poler	48	Anslutningstyp PE	Skruvanslutning
Installationsstorlek	12	Kabelförskruvning	M 40
Grundläggande material	Aluminiumpressgjutgods	Serie	HE
Märkspänning (DIN EN 61984)	500 V	Märkström (DIN EN 61984)	16 A
BG	12		

## Utförande

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Installationsstorlek	12
Ledardiameter, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Yta	Pulverlack	Åtdragningsmoment max., huvudkontakt	0.55 Nm
Grundläggande material	Aluminiumpressgjutgods	Åtdragningsmoment min., huvudkontakt	0.5 Nm
BG	12		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92

**HDC-KIT-HE 48.150 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tekniska data**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

ECLASS 15.0

27-44-02-92

---

## HDC-KIT-HE 48.150 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## HDC COS

Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.



## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC COS 16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1431000000</a>	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190052706	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC COS 24	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1430900000</a>	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190077228	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC COS 32	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1430800000</a>	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190176181	
Förp.	1 ST	

## SPB

Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.



## Allmänna beställningsdata

Typ	SPB-M 3	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1203600000</a>	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Låsbult
GTIN (EAN)	4008190120047	
Förp.	100 ST	