

HDC-KIT-HE 24.131 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kit är standardiserade byggsatser för att skapa ett komplett kontaktdon.

HDC-kit består i regel av stift- och hylsinsats, kabel- och chassikäpa samt kabelförskruvning.

Weidmüller erbjuder ett sortiment med gängse kontaktdonskombinationer, med M- eller PG-gänga för kabelförskruvningen.

Ledaranslutningarna är konstruerade som skruvelement. Alla skruvanslutningar är utrustade med en trådskyddsfjäder.

Allmänna beställningsdata

Utförande	RockStar® HDC - kits-Mångpoliga kontaktdon, Kit, HE, Installationsstorlek: 8, Poler: 24, Skruvanslutning, 500 V, 16 A, Aluminiumpressgjutgods, M 32
Art.nr.	1802480000
Typ	HDC-KIT-HE 24.131 M
GTIN (EAN)	4032248256952
Förp.	1 items

HDC-KIT-HE 24.131 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 781.68 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Allmänna data

Yta	Pulverlack	Skyddsklass	IP65
Serie	HE		

Utförande

Storlek på kabelinföringar	M 32	Antal kabelgång uppe	1
Antal kabelgång på sidan	0	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Utförande låssystem	Tvärförregling på underdelen	Installationsstorlek	8
Tätning	NBR	Färg (RAL)	RAL 7035
BG	8		

Allmänna uppgifter

Antal poler	24	Anslutningstyp PE	Skruvanslutning
Installationsstorlek	8	Kabelförskruvning	M 32
Grundläggande material	Aluminiumpressgjutgods	Serie	HE
Märkspänning (DIN EN 61984)	500 V	Märkström (DIN EN 61984)	16 A
BG	8		

Utförande

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Installationsstorlek	8
Ledardiameter, max.	2.5 mm ²	Ledardiameter, min.	0.5 mm ²
Yta	Pulverlack	Åtdragningsmoment max., huvudkontakt	0.55 Nm
Grundläggande material	Aluminiumpressgjutgods	Åtdragningsmoment min., huvudkontakt	0.5 Nm
BG	8		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92

Tekniska data

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC-KIT-HE 24.131 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

HDC COS

Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC COS 16	Utförande
Art.nr.	1431000000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190052706	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC COS 24	Utförande
Art.nr.	1430900000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190077228	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC COS 32	Utförande
Art.nr.	1430800000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190176181	
Förp.	1 ST	

SPB

Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.



Allmänna beställningsdata

Typ	SPB-M 3	Utförande
Art.nr.	1203600000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Låsbult
GTIN (EAN)	4008190120047	
Förp.	100 ST	