

## TS 27X12.5M/ST/F.ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



Stål DIN-räls är den vanligaste marknaden. Bland metallens DIN-skenor har de det lägsta kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stål.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageskena, Montageskenor, Stål, förzinkad, Bredd: 2000 mm, Höjd: 27 mm, Djup: 12.5 mm
Art.nr.	<a href="#">1802690000</a>
Typ	TS 27X12.5M/ST/F.ZN
GTIN (EAN)	4032248257201
Förp.	10 M

## TS 27X12.5M/ST/F.ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	12.5 mm	Byggdjup (tum)	0.4921 inch
Höjd	27 mm	Bygghöjd (tum)	1.063 inch
Bredd	2000 mm	Byggbredd (tum)	78.74 inch
Nettovikt	770 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Montageskena

Monteringsanvisning	Direktmontage		
Normer	DIN EN 60715		
Yta	förzinkad		
Tjocklek	2.00 mm		
Grundläggande material	Stål		
Längd på montageskena	min.	0 mm	
	nominell	2000 mm	
	max.	2000 mm	
Slitslängd	9.00 mm		
Slitsbredd	9.00 mm		
Hålad montageskena	Ja		
Slitsbredd			
Hålavstånd mitten	100 mm		
Slitsavstånd			
Slitslängd			

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

