

Produktillustration



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, silvergrå, 320 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 99.3 mm
Art.nr.	1802800000
Typ	WQB 240/3
GTIN (EAN)	4032248313747
Förp.	5 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	43.5 mm	Byggdjup (tum)	1.7126 inch
Höjd	49.3 mm	Bygghöjd (tum)	1.9409 inch
Bredd	99.3 mm	Byggbredd (tum)	3.9094 inch
Nettovikt	208.56 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	3	Monteringsanvisning	Genomföring
-------------	---	---------------------	-------------

Märkdata

Märkström	320 A
-----------	-------

Materialdata

Grundläggande material	Koppar förtennad	Färgkod	silvergrå
------------------------	------------------	---------	-----------

Mått

Delning i mm (P)	5.10 mm
------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	Överkoppling
-----------	--------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Genomföring
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	skruvad

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		